

MARK & GO

Fluorescencyjny, tymczasowy marker kredowy
(Chalk-based fluorescent temporary marker)

Kolory	Kod artykułu
🔄 Biały (White)	182000
● Czerwony fluor. (Fluo Red)	182013
● Pomarańczowy fluor. (Fluo Orange)	182016
● Żółty fluor. (Fluo Yellow)	182017
● Zielony fluor. (Fluo Green)	182018
● Niebieski fluor. (Fluo Blue)	182019
● Wiśniowy fluor. (Fluo Cherry)	182025

ZALETY PRODUKTU

- Szybko zanika*
- Wysoka widoczność
- Drobne linie

OPIS

MARK & GO to krótkotrwała, uniwersalna fluorescencyjna farba do znakowania na bazie kredy, przeznaczona do tymczasowego oznakowania, wyznaczania linii lub rysowania znaków.

Pigmenty fluorescencyjne o wysokiej widoczności
Dobra przyczepność
doskonałym kryciem
Szybkie schnięcie
Produkt dostępny w sześciu kolorach fluorescencyjnych + biały

Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami powierzchni: asfaltem, betonem, trawą, piaskiem, kamieniem, ziemią itp.

Zastosowania: wydarzenia (wystawy, targi i wyprzedaże garażowe, jarmarki, festiwale, imprezy plenerowe, zawody sportowe, targi branżowe itp.), prace ogrodnicze i krajobrazowe, tymczasowe recepcje i place zabaw w szkołach i ośrodkach wypoczynkowych, marketing partyzancki, miejsca wypadków lub przestępstw, place budowy i roboty drogowe, w przypadku których wymagane jest krótkotrwałe oznakowanie.

Czas trwania znakowania: od kilku dni do kilku tygodni. Dla uzyskania lepszej trwałości zaleca się aplikację w suchych warunkach. Naturalne blaknięcie będzie następować szybciej lub wolniej, w zależności od warunków aplikacji, rodzaju powierzchni, pogody (deszcz, promieniowanie UV) i narażenia na ścieranie. Pozostałości oznakowania można usunąć strumieniem wody lub myjką niskociśnieniową.

MARK & GO wyposażony jest w opatentowaną, kultową nasadkę zabezpieczającą Soppec, która gwarantuje wysoką jakość natrysku. Produkt ma ergonomiczny kształt, umożliwia wygodną obsługę także w rękawicach, zapewnia ochronę przed przypadkowym rozpyleniem, odporność na upadki z wysokości 1,5 m oraz czyste dłonie podczas użytkowania.

Do użytku w pozycji odwróconej.
Może być aplikowany ręcznie lub za pomocą uchwyty spustowego Soppec oraz pręta znakującego.



Dobre krycie



Wysoka wszechstronność



Wyprodukowano przez Technima France w Charente










* W zależności od warunków znakowania, rodzaju powierzchni, warunków pogodowych i narażenia na ścieranie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Spoivo	Brak
Pigmenty	Mineralne i organiczne, bez metali ciężkich (ołowiu i kadmu)
Rozpuszczalniki	Mieszanka rozpuszczalników lotnych
Zawartość LZO	Kolory: 300 g/l (80%) Biały: 305 g/l (79%)
Czas trwania znakowania	Od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od rodzaju powierzchni, warunków pogodowych i narażenia na ścieranie.
Wydajność**	Linia ciągła: 90 mb** Linia przerywana (15-centymetrowe odcinki oddalone od siebie o 20 cm): 210 mb**
Czas schnięcia	Okolo 10 minut w temperaturze 20°C przy wilgotności względnej 50%
Warunki przechowywania	Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od wilgoci i światła słonecznego, w temperaturze od 5°C do 25°C.
Okres trwałości	5 lat od daty produkcji wskazanej na puszcze pod warunkiem przechowywania w zalecanych warunkach
Temperatura robocza	Od -5°C do +35°C
Wysokość puszk	24 cm
Średnica puszk	6,5 cm
Objętość	500 ml netto / 650 ml brutto
Waga	Kolory: 0,482 kg brutto Biały: 0,492kg brutto
Opakowanie	Karton 12 × 500 ml

** Wartości podane dla aplikacji z odległości 10–15 cm od powierzchni przy stałej prędkości 0,5 m/s. Może się różnić w zależności od prędkości aplikacji, rodzaju powierzchni i pożądanego stopnia krycia.

Kolory	Kod artykułu
 Biały (White)	182000
 Czerwony fluor. (Fluo Red)	182013
 Pomarańczowy fluor. (Fluo Orange)	182016
 Żółty fluor. (Fluo Yellow)	182017
 Zielony fluor. (Fluo Green)	182018
 Niebieski fluor. (Fluo Blue)	182019
 Wiśniowy fluor. (Fluo Cherry)	182025

Informacje prawne: Bezpieczeństwo

NIEBEZPIECZEŃSTWO 607-022-00-5 OCTAN ETYLU

H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.

H229: Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

P102: Chronić przed dziećmi.

P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P410: Chronić przed światłem słonecznym.

P412: Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Nie używać w pomieszczeniach zamkniętych.

Nie używać do celów innych niż te, do których produkt jest przeznaczony.



Wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki (SDS), którą można pobrać z platformy [quickfds.com](https://www.quickfds.com).

Koniec cyklu życia

Poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, najlepiej za pośrednictwem certyfikowanego odbiorcy lub autoryzowanej firmy zajmującej się gospodarką odpadami.

Instrukcja użycia

1. Przed każdym użyciem dobrze wstrząsnąć aerosolem, aż kulki mieszające będą wyraźnie słyszalne.
2. Odblokować zatyczkę, obracając ją w lewo.
3. Nakładać do góry nogami z odległości około 10–15 cm od powierzchni.
4. Po każdym użyciu należy oczyścić aerosol.
5. Zablokować zatyczkę, obracając ją w prawo.



Zastrzeżenie

Niniejszy arkusz danych technicznych zawiera niewiążące informacje na temat właściwości produktu zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Niniejsza wersja anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie wydania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkty muszą być przechowywane, obsługiwane i stosowane zgodnie z zaleceniami firmy Technima wyszczególnionymi w niniejszym dokumencie.

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że produkt jest odpowiedni do konkretnego zastosowania. Technima nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Więcej informacji technicznych można uzyskać na naszych stronach internetowych i/lub kontaktując się z nami telefonicznie (szczegóły na dole strony).

Aksesoria do aplikacji

Uchwyt do znakowania
Nr ref. 432447



1-kołowy drążek do znakowania
Nr ref. 441617

